Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





Stand: 03.09.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 5501.292 - Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, TS IT

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.



Eigenschaften

Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüstes. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional
durchnummeriert. Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space.
Stahlblech
Grundiert
RAL 9005
Inkl. Befestigungsmaterial
47 HE
vorne
Bis zu 15.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Hinweis	Die äußere Montageebene des Schrankrahmengerüstes bleibt für weitere Ausbauten erhalten, umlaufende Schottung mittels Luftleitblechen möglich
Passend für	Gehäusetyp: TS
	TS IT
	Breite: 800 mm
	Höhe: 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	14.6
Bruttogewicht	16.6
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177716513
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3