


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.310

Bodenaufnahme

Stand: 06.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.310 - Bodenaufnahme für TS IT, TX CableNet

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.310
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.
Nutzen	Werkzeuglose Montage oder Verschraubung. Einfache Nachrüstung und Kombination mit Kippschutz möglich.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TX CableNet Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1.28
Bruttogewicht	1.6
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177678880
E-Number Sweden	E7239568
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

DK Bodenaufnahme,
Art.-Nr. 5501310

2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial,
T: 800 mm,
für TS IT, TX CableNet
Stahlblech, RAL 7035