

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5501.320 Bodenaufnahme

Stand: 12.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.320 - Bodenaufnahme für TS IT

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.320
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen.
Nutzen	Werkzeuglose Montage oder Verschraubung. Einfache Nachrüstung und Kombination mit Kippschutz möglich.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für	Gehäusotyp: TS IT TX CableNet Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,6 kg
Bruttogewicht	1,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Bodenaufnahme, 2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, T: 1000 mm, für TS IT, TX CableNet, Stahlblech, RAL 7035

# Ausschreibungstext

DK Bodenaufnahme,  
Art.-Nr. 5501310

2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial,  
T: 800 mm,  
für TS IT, TX CableNet  
Stahlblech, RAL 7035