
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 5501.675 Geräteboden, ausziehbar

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 5501.675 - Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.675
Produktbeschreibung	Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"- Profilschienen oder 19"-Montagerahmen.
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank Vorderseite aus Selbstsichernd Vollauszug
Einsatzgebiete	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Boden: lackiert Teleskopschienen/Einbausatz: verzinkt
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Geräteboden, gelocht Teleskopschiene mit Einbausatz Inkl. Befestigungsmaterial
Einsatzgebiete	Bei größeren Ebenenabständen ist eine Reduktion des vormontierten Ebenenabstandes notwendig, Belastbarkeit 50 kg.
Belastbarkeit	50 kg

© Rittal 2025

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 419 mm Tiefe: 500 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT TS IT TE TX CableNet
Ebenenabstand	400 - 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.9
Bruttogewicht	6.14
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177679115
E-Number Sweden	E7239594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar

19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige

Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.

Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für

19"- Ebenenabstände von 400-600 mm.

Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende

Ein-Mann-Montage, von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.

Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung

© Rittal 2025 3

der Klimatisierung im Gehäuse.

Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug ist möglich.

Geräteboden Tiefe 500 mm, Belastbarkeit 50 kg, Gerätebodenhöhe 1 HE.

Material: Stahlblech Oberfläche: lackiert Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.675

© Rittal 2025