Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 5501.685 Geräteboden, ausziehbar

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 5501.685 - Geräteboden, ausziehbar für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.



Eigenschaften

DK 5501.685
Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen, an 19"- Profilschienen oder 19"-Montagerahmen.
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank- Vorderseite aus Selbstsichernd Vollauszug
Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Stahlblech
Boden: lackiert Teleskopschienen/Einbausatz: verzinkt
RAL 9005
Geräteboden, gelocht Teleskopschiene mit Einbausatz Inkl. Befestigungsmaterial
50 kg
Breite: 419 mm Tiefe: 700 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Gehäusetyp: VX IT TS IT TE	
	TX CableNet
	600 - 900 mm
1 Stück	
7.953	
8.52	
32,4 kg CO2 eq (Cat B)	
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des	
Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert	
73269098	
4028177679122	
E7239595	
EC002620	
27189261	

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, ausziehbar

19" Geräteboden, teleskopiert, für L-förmige

Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.

Komplettset inkl. tiefenvariablem Einbausatz für

19"- Ebenenabstände von 600-900 mm.

Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende

Ein-Mann-Montage, von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.

Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung

der Klimatisierung im Gehäuse.

Der Geräteboden ist selbstsichernd, ein Vollauszug

© Rittal 2025

3

ist möglich. Geräteboden Tiefe 700 mm, Belastbarkeit 50 kg, Gerätebodenhöhe 1 HE.

Material: Stahlblech Oberfläche: lackiert Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.685

Hersteller: Rittal

© Rittal 2025