


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.885

Luftleitbleche für TS IT 19"-
Montagerahmen

Stand: 15.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://www.ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.885 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Montagerahmen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.885
Produktbeschreibung	Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten Inkl. Befestigungsmaterial 2 Blindpanel, 3 HE
Montagehinweis	Die vertikalen und horizontalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an dem vorderen als auch an dem hinteren 19"-Montagerahmen montiert werden.

Eigenschaften

Passend für	Breite: 800 mm Höhe: 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.5
Bruttogewicht	6
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177679238
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
