


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.102

Kabelkanal

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.102 - Kabelkanal für TS IT

Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.102
Produktbeschreibung	<p>Kabelkanal zur verdeckten Kabelführung. Jederzeit bequemer Zugriff auf die Verkabelung über die scharnierten Kanaldeckel, wahlweise abnehmbar. Der Kanal verfügt über Kabeldurchführungsmöglichkeiten zur Gehäuseinnenseite und durch die Kanalrückwand. Die dem Kanal beigefügten Kabelhaltestege lassen sich auf den Kabelfingern des Kanals tiefenvariabel aufrasten und unterstützen so die Kabelführung. Der Kabelkanal ist alternativ verschraubbar. Zur optimierten Luftführung kombinierbar mit dem Bürsten-Kit für TS IT.</p>
Nutzen	<p>Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung Rücken an Rücken anreihbar Kabelkanal einsetzbar als Schottelelement gegenüber Luftkurzschlüssen innerhalb einer Kaltgangeinhausung Kabeldurchführungen verschließbar, bestückbar mit Ausbaukomponenten im 1 HE Montagestandard</p>
Material	<p>Stahlblech Kunststoff nach UL 94-HB</p>
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	<p>Inkl. Abdeckung und Befestigungsmaterial Inkl. 4 Kabelhaltern für Kabelreserven</p>
Einbaumöglichkeiten	Im TS IT mit 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit Höhe 2200 mm

# Eigenschaften

Höheneinheiten	47 HE
Abmessung	Breite: 95 mm Höhe: 2.089 mm Tiefe: 150 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9
Bruttogewicht	10
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177814431
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703