Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 5502.115 Kabelfinger

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 5502.115 - Kabelfinger für VX IT

Für HE bezogene Kabelführung.

Eigenschaften

DK 5502.115
für VX IT 19"-Profilschiene standard
Für die strukturierte Kabelführung an der 19"-Montageebene in 1 HE-Schritten.
Einfache, werkzeuglose Montage durch direktes Einrasten in die 19 ⁿ Profilschiene
Kunststoff nach UL 94-V0
RAL 9005
Eine Montage an der Profilschiene ist sowohl frontseitig als auch seitlich an den Profilschienen vorne und hinten möglich
Kabelführung in Kombination mit Luftleitblechen möglich
Breite: 14 mm Länge: 261 mm
6 HE
14 Stück
0.784
0.937
39269097
4028177679290
E7239801
EC000322
27400703

© Rittal 2025