

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5502.115 Kabelfinger

Stand: 17.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.115 - Kabelfinger für VX IT

Für HE bezogene Kabelführung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.115
Ausführung	für VX IT 19"-Profilschiene standard
Produktbeschreibung	Für die strukturierte Kabelführung an der 19"-Montageebene in 1 HE-Schritten.
Nutzen	Einfache, werkzeuglose Montage durch direktes Einrasten in die 19"-Profilschiene
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	RAL 9005
Einbaumöglichkeiten	Eine Montage an der Profilschiene ist sowohl frontseitig als auch seitlich an den Profilschienen vorne und hinten möglich
Hinweis	Kabelführung in Kombination mit Luftleitblechen möglich
Abmessung	Breite: 14 mm Länge: 261 mm
Höheneinheiten	6 HE
Verpackungseinheit	14 Stück
Nettogewicht	0,784 kg
Bruttogewicht	0,937 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeschreibung	DK Kabelfinger für TS IT, 6 HE, RAL 9005