Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 5502.120 Kabeltrasse

Stand: 17.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 5502.120 - Kabeltrasse für TS

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.120
Nutzen	Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung Alternativ verschraubbar Multifunktionslochung für Kabelmanagement Zubehör
Einsatzgebiete	Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 9005
Hinweis	Montage bei Breite 800 mm über die gesamte Tiefe, bei Breite 600 mm Montage nur hinter zweiter 19"-Ebene
Abmessung	Breite: 115 mm
Länge	2.000: 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.6
Bruttogewicht	3.88

© Rittal 2025

Eigenschaften

Zolltarifnummer	85389099
EAN	4028177679306
E-Number Sweden	E7239778
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Ausschreibungstext

Kabeltrasse

Zur vertikalen Kabelführung in Netzwerk- und Serverschränke.

Die Kabeltrasse ist ausziehbar und sowohl für die

Schrankhöhen von 2000 mm und 2200 mm zu verwenden.

Die Montage erfolgt werkzeuglos

zwischen dem oberen und unteren Profil des

Schrankrahmengestells mittels Schnellbefestiger,

alternativ verschraubt.

Eine über die gesamte Höhe, der Kabeltrasse, integrierte Multifunktionslochung ermöglicht die

individuelle Kabelführung

und den kombinierten Einsatz verschiedenster

Kabelführungselemente.

Einsetztbar z.B. für Hersteller Rittal,

Gehäuseserie TS, TS IT.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5502.120

Hersteller: Rittal

© Rittal 2025 3