


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.145

Kabelkanal

Stand: 31.01.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

# DK 5502.145 - Kabelkanal für TS IT, TE

Kabelkanal mit beidseitig scharnierter, abnehmbarer Kabelabdeckung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.145
Produktbeschreibung	Der Kabelkanal besitzt beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung und ist alternativ verschraubbar.
Nutzen	Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung Hohe Packungsdichte durch HE bezogene Kabelführung Rücken an Rücken anreihbar
Material	Stahlblech Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Abdeckung und Befestigungsmaterial Inkl. 4 Kabelhaltern für Kabelreserven
Höheneinheiten	42 HE
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TE Breite: 800 mm Höhe: 2.200 mm
Passend für Breite	800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	8.298
Bruttogewicht	8.735

# Eigenschaften

Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177681224
E-Number Sweden	E7239773
ECLASS 8.0	27400604

## Ausschreibungstext

Kabelkanal vertikal

High Density Kabelkanal mit besonders hoher Packungsdichte, durch HE bezogene Kabelführung. Einzelne Kabelführungsträger kanalisieren die Kabelstränge je Höheneinheit. Beidseitig scharnierte, abnehmbare Kanalabdeckung. Montage seitlich der 19"- Montageebene, front- und rückseitig im Schrank möglich. Optional lässt sich im Innerraum des Kabelkanals ein Kabelhalter zur Aufnahme von Überlängen montieren. Einfache, werkzeuglose Montage, durch Schnellbefestigungen an den senkrechten Profilen, der 19"- Montageebene, alternativ verschraubt. Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal, Gehäuseserie TS IT. Wahlweise ist der Kanal auch Rücken an Rücken anreihbar. Für Schrankhöhe H=2200 mm, unterstützte Ausbauhöhe 42 HE.

Material: Kabelkanal Stahlblech,  
Kabelführungselement Kunststoff UL 94-V0  
Farbe: RAL 9005  
Best.-Nr. DK: 5502.145  
Hersteller: Rittal

