
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 5502.330 Bodenblech, einteilig, belüftet


Stand: 03.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 5502.330 - Bodenblech, einteilig, belüftet für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.330
Produktbeschreibung	Zur kompletten Abdeckung der offenen Bodengruppe in einem Stück. Vollflächig perforiert. Ermöglicht so das Einströmen von Kaltluft aus dem Boden bzw. Sockelbereich. Insbesondere bei Schränken mit Rack-Klimatisierung wird so das Nachströmen von Kaltluft sichergestellt. Mit rückseitiger Bürstenleiste zur bequemer Kabeleinführung von unten über die gesamte Schrankbreite. Integrierte Führungsschienen dienen der einfachen Aufnahme und dem bequemen Austausch einer Filtermatte.
Material	Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB Filtermatte: Schaumstoff
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten Filtermatte Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TX CableNet Breite: 800 mm Tiefe: 800 mm

© Rittal 2025

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	6.08
Bruttogewicht	6.18
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177707818
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

DK Bodenblech, einteilig, belüftet, Art.-Nr. 5502330

mit Kabeleinführung hinten, inkl. Filtermatte,

für TS, TS IT, TX CableNet

BxT: 800x800 mm

Stahlblech

Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94_HB

Filtermatte: Schaumstoff

© Rittal 2025