


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.




**DK 5502.350**

**Bodenblech, einteilig, belüftet**

Stand: 04.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

# DK 5502.350 - Bodenblech, einteilig, belüftet für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.350
Produktbeschreibung	Zur kompletten Abdeckung der offenen Bodengruppe in einem Stück. Vollflächig perforiert. Ermöglicht so das Einströmen von Kaltluft aus dem Boden bzw. Sockelbereich. Insbesondere bei Schränken mit Rack-Klimatisierung wird so das Nachströmen von Kaltluft sichergestellt. Mit rückseitiger Bürstenleiste zur bequemen Kabeleinführung von unten über die gesamte Schrankbreite. Integrierte Führungsschienen dienen der einfachen Aufnahme und dem bequemen Austausch einer Filtermatte.
Material	Stahlblech Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB Filtermatte: Schaumstoff
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Bodenblech, einteilig, belüftet, mit Kabeleinführung hinten Filtermatte Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS IT TX CableNet Breite: 800 mm Tiefe: 1.000 mm

# Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.84
Bruttogewicht	7.46
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177707832
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

DK Bodenblech, einteilig, belüftet,  
Art.-Nr. 5502350

mit Kabeleinführung hinten,  
inkl. Filtermatte,  
für TS, TS IT, TX CableNet  
BxT: 800x1000 mm  
Stahlblech  
Bürstenleiste: Kunststoff, UL- 94-HB  
Filtermatte: Schaumstoff