

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5502.500

Bodenaufnahme für TS IT/TX

Stand: 14.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5502.500 - Bodenaufnahme für TS IT/TX

Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5502.500
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von Bodenblech-Modulen, Basis VX.
Nutzen	Die Ausbauschiene ermöglicht eine unkomplizierte Integration der Bodenmodule VX/VX IT, innerhalb der Rahmengerüste der TS 8, TS IT, TX Baureihen und stellt somit eine Alternative zu den bisherigen TS Bodenmodulen dar
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial.
Passend für	Gehäusotyp: TS IT TX CableNet TX Colocation Rack Tiefe: = 600 mm
Hinweis	Eine Montage innerhalb der zerlegbaren Variante der TX CableNet ist möglich, indem zur Verschraubung der Eckverbindungen des Schrankgerüsts die Einsteckmuttern (M8) verwendet und nach erfolgter Verschraubung des Gerüsts die Bedienzungen der Einsteckmuttern abgebrochen werden, sodass eine plane Anlagefläche zur Montage der Bodenaufnahme bereitgestellt wird.
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,9 kg
Bruttogewicht	1,005 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
Produktbeschreibung	Bodenaufnahme für TS/TX, Tiefe 600 mm, für Bodenblechmodul VX

Ausschreibungstext

VX Bodenaufnahme für TS/TX

Art.-Nr. 5502500

2 Aufnahmeschienen inkl. Befestigungsmaterial, zur Befestigung von VX,
Bodenblech-Modulen in Schranksystemen der Baureihe
TS/TX.

Gehäusetiefe T: 600 mm,

für TS, TS IT, TX Colo, TX CableNet

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Rittal GmbH & Co. KG