

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.540

Bodenblech

Stand: 25.01.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 5502.540 - Bodenblech für TS IT, TX CableNet

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Das Bodenblech Set ist zur Abdeckung der kompletten Bodenöffnung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5502.540
Ausführung	Bodenblech geschlossen, mit Schiebeblech, mehrteilig
Produktbeschreibung	Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden. Bodenblech-Set: Zum Abdecken der kompletten Bodenöffnung. Bodenblech-Module: Module entsprechend der Anwendung auswählen.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: TS IT Breite: 600 mm Tiefe: 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5.639
Bruttogewicht	5.72
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177682481
E-Number Sweden	E7239573
ETIM 9	EC002620
ECCLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

DK Bodenblech-Set

Art.-Nr. 5502.550

Bodenblech geschlossen,
mit Schiebeblech, mehrteilig,
BxT: 600x1000 mm,
für TS IT, TX CableNet
Stahlblech, verzinkt

DK Gland plate Set,
with sliding plate
solid, multi-piece
WxD: 600x1000 mm,
for TS IT, TX CableNet
Sheet steel, zinc-plated