Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





CP 6218.110 Tragprofil CP 180

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



CP 6218.110 - Tragprofil CP 180 offen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. X-förmige Profilierung für höhere Belastbarkeit, große Kabelführungskanäle. Oberer Kanal ausreichend für Kabel mit großen Steckverbindern (z. B. DVI oder VGA) und durch das komplette System hinweg vorhanden bzw. nutzbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6218.110
Produktbeschreibung	Befestigung an den Verbindungselementen mit 4 gewindeformenden Schrauben im Schraubkanal. Beliebig ablängbar, kein Gewindeschneiden erforderlich. Offener Kabelkanal für einfachen Zugang im Service-Fall und für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker, über Abdeckprofil verschließbar. X-förmige Profilierung für höhere Belastbarkeit, große Kabelführungskanäle. Oberer Kanal ausreichend für Kabel mit großen Steckverbindern (z. B. DVI oder VGA) und durch das komplette System hinweg vorhanden bzw. nutzbar.
Material	Tragprofil: Aluminium-Strangpressprofil Abdeckung: Kunststoff
Farbe	Tragprofil: RAL 7035 Abdeckung: RAL 7024
Lieferumfang	Tragprofil Einclipsdeckel
Länge	1.000 mm
Abmessung	Breite: 90 mm Höhe: 160 mm Länge: 1.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	10.377
Bruttogewicht	10.923

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

Zolltarifnummer	76042100
EAN	4028177683846
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Approbationen

Erklärungen Herstellererklärung

© Rittal 2025 3