

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 6321.050

Bediengehäuse AX für Tisch-TFT bis 24"

Stand: 17.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 6321.050 - Bediengehäuse AX für Tisch-TFT bis 24"

Das Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24" auf Basis AX, Stahlblech, mit integrierter VESA 75/100-Aufnahme. Effektiver und ansprechender Schutz für handelsübliche Tisch-TFTs bis 24" in den Formaten 16:9/16:10. Hohe Schutzart IP 65.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 6321.050
Produktbeschreibung	Zum Einbau von handelsüblichen Tisch-TFTs mit Bildschirmdiagonalen bis 24" in den Formaten 16:9/16:10
Material	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Griffleisten: Aluminium Abdeckkappen: Kunststoff Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas TFT-Halterung: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Griffleiste: natur eloxiert
Grundfarbe	RAL 7035
Farbe	Gehäuse und Tür: RAL 7035 Griffleiste: natur eloxiert Abdeckkappen: ähnlich RAL 7024

Eigenschaften

Lieferumfang	Gehäuse mit Tür, mit Ausbruch und Verstärkung für Tragarmanschluss Ø 130 mm Sichtscheibe Halterung für Tisch-TFT mit Aufnahme VESA 75/100 Seitliche Griffleisten und Abdeckkappen Tür hinten, rechts scharniert Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz Angeformter Innenausbauwinkel mit Systemlochung
Abmessung	Breite: 650 mm Höhe: 450 mm Tiefe: 155 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 65
Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Verschlüsse	2
IK-Code	IK08
Hinweis	Wechsel des Tragarmanschlusses und des Türanschlags durch Drehen des Gehäuses möglich Optional: Tragarmanschluss Ø 130 mm, außermittig in der Verstärkungsplatte vorgeformt, kann einfach aufgebohrt werden Verschluss-Systeme für Servicezugang von hinten: Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Mini-Komfortgriff AX, Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
Grundmaterial	Stahlblech
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 2 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	15,66 kg
Bruttogewicht	15,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)

Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeschreibung	AX Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24", BHT: 650x450x155 mm, Stahlblech, Griffleisten aus Aluminium

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung