

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SM 6450.050 Netzteil

Stand: 05.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SM 6450.050 - Netzteil für TFT-Monitor

Mit IEC320-Kaltgerätebuchse, mit Kabel (1,5 m) für Anschluss an den TFT Monitor.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SM 6450.050
Material	Gehäuse: Kunststoff
Lieferumfang	Netzteil mit IEC 60 320 Kaltgerätestecker C14 integriertes Kabel (1,5 m) für Anschluss an den TFT-Monitor
Abmessung	Breite: 112 mm Höhe: 31 mm Tiefe: 47 mm
Eingangsspannung	100 - 240 V
Ausgangsspannung	12 V DC
Betriebstemperaturbereich	10 °C...40 °C
Lagertemperaturbereich	-10 °C...80 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,254 kg
Bruttogewicht	0,294 kg
Zolltarifnummer	85043121
ETIM 9	EC001781
ECLASS 8.0	19089213
Produktbeschreibung	SM Netzteil, für TFT-Monitor, IEC 60 320: Kaltgerätestecker C14 für, Anschlussstecker C13 (Steckdosenkupplung), Eingang: 100-240 V, Ausgang: 12 V