

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6681.000 Premium-Panel

Stand: 15.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6681.000 - Premium-Panel Edelstahl

Premium-Panel aus Edelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckreinigerfest.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6681.000
Ausführung	Mit Tragarmanschluss CP 40, Edelstahl
Nutzen	Hochdruckreinigerfest: Dichtung liegt zwischen zwei Flächen und wird durch die Verschraubung optimal komprimiert. Reinraumtauglich: Verschraubung für hohe Ansprüche im Lebensmittelbereich. Innenliegend mit Kunststoffstopfen oder außenliegenden Sechskantschrauben.
Material	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Strichschliff, Korn 400
Abmessung	Breite: 530 mm Höhe: 360 mm Tiefe: 120 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66 IP X9
Passend für Tragarmanschluss	oben bzw. unten (durch Drehen des Gehäuses)
Reinraumklasse	Luftreinheitsklasse 1 nach DIN EN ISO 14 644-1
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück

# Eigenschaften

---

Nettogewicht	8,835 kg
Bruttogewicht	9,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	35,41
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Produktbeschreibung	CP Premium-Panel IP 69K, BHT: 530x360x120 mm, Edelstahl, 1.4301, Passend für Panel BH 482,6x310 mm, Einbautiefe 115 mm

# Approbationen

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK PCF-Deklaration
-------------	--