Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TP 6704.600 Pultunterteile

Stand: 16.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



TP 6704.600 - Pultunterteile

TP TopPult Unterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | TP 6704.600 |
|-----------------------------------|---|
| Material | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm |
| | Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte |
| | PU-Dichtung |
| | Montageplatte: Stahlblech |
| Oberfläche | Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, |
| | Strukturlack |
| | Montageplatte: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse oben offen |
| | Tür bzw. Doppeltür mit Stangenverschluss (bei Tiefe 400 mm vorne, |
| | bei Tiefe 500 mm vorne und hinten) |
| | Montageplatte |
| | Bodenbleche |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 499 mm x 571 mm |
| Anzahl Türen | 1 |
| Abmessung | Breite: 600 mm |
| | Höhe: 675 mm |
| | Tiefe: 500 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Hinweis | Montageplatte, tiefenvariabel im 25 mm Raster |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 42.6 |
| | |

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

| Bruttogewicht | 45 |
|-----------------|---------------|
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177959880 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

Approbationen

| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
| | Konformitätserklärung UK |

© Rittal 2025 3