Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





TP 6705.600 Pultunterteile

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



TP 6705.600 - Pultunterteile

TP TopPult Unterteile, vier Breiten und zwei verschiedene Tiefen als Basis für jede TopPult-Lösung. Für ein einheitliches Erscheinungsbild sorgt das AX Schlossschild, für eine einfache Kabelführung sind die zweigeteilten Bodenbleche bereits im Lieferumfang enthalten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TP 6705.600
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm
	Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte
	PU-Dichtung
	Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,
	Strukturlack
	Montageplatte: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse oben offen
	Tür bzw. Doppeltür mit Stangenverschluss (bei Tiefe 400 mm vorne,
	bei Tiefe 500 mm vorne und hinten)
	Montageplatte
	Bodenbleche
Abmessungen Montageplatte (B x H)	699 mm x 571 mm
Anzahl Türen	1
Abmessung	Breite: 800 mm
	Höhe: 675 mm
	Tiefe: 500 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Hinweis	Montageplatte, tiefenvariabel im 25 mm Raster
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	51

© Rittal 2025

2

Eigenschaften

Bruttogewicht	52.5
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177959897
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3