Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





TP 6717.500 Pultmittelteile für 3-teiligen Aufbau

Stand: 28.10.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



TP 6717.500 - Pultmittelteile für 3-teiligen Aufbau

Vier Breiten bilden die Brücke für einen dreiteiligen Aufbau des TopPult-Systems.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | TP 6717.500 |
|------------------------------|--|
| Material | Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung |
| Oberfläche | tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden |
| IK-Code | IK08 |
| Grundmaterial | Stahlblech |
| Abmessung | Breite: 1.600 mm Höhe: 235 mm Tiefe: 730 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 45.6 |
| Bruttogewicht | 48 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177554252 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| | |

© Rittal 2025

Approbationen

| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
| | Konformitätserklärung UK |

© Rittal 2025 3