

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



TP 6730.310

Teilmontageplatten, einhängbar

Stand: 25.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6730.310 - Teilmontageplatten, einhängbar für TP, TS, VX SE

Zum Einbau in Pultober- und -mittelteil an Systemschienen für den Innenausbau.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	TP 6730.310
Produktbeschreibung	Zur einfachen Montage an vorzumontierenden Befestigungsschrauben.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	Pultober- und -mittelteil an Systemschienen für den Innenausbau Pultunterteil seitlich an in der Tiefe montierten System-Chassis oder Montagestegen Andere Schaltschränke an Schienen mit Lochungen im 25 mm-Raster
Hinweis	Anreihen durch seitliches Verschrauben möglich Maximale Einbaubreite für Teilmontageplatten = Pultbreite minus 100 mm Bei TP wird zusätzlich die Schiene für Innenausbau TP benötigt
Abmessung	Breite: 200 mm Höhe: 437 mm
Passend für Gehäusetyp	TP TS VX SE CX
Passend für	Gehäusetyp: TP TS VX SE CX
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	2 kg
Bruttogewicht	2,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeschreibung	TP Teilmontageplatten, einhängbar, für TS, SE, TP, CX, BH: 200x437 mm