


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7000.620

## Geräteboden, Festeinbau

Stand: 24.07.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7000.620 - Geräteboden, Festeinbau für TE

Wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Montagerahmen befestigt, Belastbarkeit: 30 kg.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7000.620
Produktbeschreibung	Der Geräteboden wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Montagerahmen für TE befestigt.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen	495 mm
Belastbarkeit statisch	300 N
Hinweis	Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Auflagefläche	Breite: 505 mm Tiefe: 410 mm
Abmessung	Breite: 511 mm Höhe: 22 mm Tiefe: 413 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.25
Bruttogewicht	3.7

# Eigenschaften

Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177436411
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Ausschreibungstext

482,6 mm (19") Geräteboden für Festeinbau zur Direktverschraubung ohne Einbausatz 500 mm tief

Geräteboden, Festeinbau zum Direktausbau Für die schnelle Integration eines Gerätebodens, zur Aufnahme der verschiedensten Einbaukomponenten. Eine Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich. Der Geräteboden wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm 19"-Montagerahmen befestigt.

Belastbarkeit: 30 kg, statisch

Abmessungen: B x H x T (mm): 512 x 22 x 412

482,6 mm (19") Ebenenabstand: 495 (Premiumzubehör: Direkt passend für Schränke im Lieferzustand)

Stahlblech, lackiert RAL 7035