

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TE 7000.670 Lüftereinheit, aktiv

Stand: 21.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7000.670 - Lüftereinheit, aktiv für TE

Auf spezielle Anwendungsbereiche abgestimmte Lüftermodule zur gezielten Luftführung und zur Vermeidung von partiellen Wärmenestern im TE 7000 Gehäuse.

## Eigenschaften

|                                                |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                    | TE 7000.670                                                                                                                        |
| Produktbeschreibung                            | Für eine aktive Belüftung des TE 7000 zum Einsatz im vorgeprägten Ausschnitt. Optional lässt sich ein weiterer Lüfter integrieren. |
| Lieferumfang                                   | 1 Lüftereinheit<br>Befestigungsmaterial<br>2 Lüfter<br>1 Temperaturregler<br>Anschlusskabel, offen                                 |
| Luftleistung pro Lüfter<br>(freiblasend)       | 160/180                                                                                                                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                     | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                                                                                                             |
| Luftleistung der Ventilatoren<br>(freiblasend) | 1514                                                                                                                               |
| Hinweis                                        | Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen<br>Anschlusstecker                                                            |
| Betriebstemperaturbereich                      | -10 °C...55 °C                                                                                                                     |
| Verpackungseinheit                             | 1 Stück                                                                                                                            |
| Nettogewicht                                   | 4.033                                                                                                                              |
| Bruttogewicht                                  | 4.233                                                                                                                              |
| Zolltarifnummer                                | 84145915                                                                                                                           |
| EAN                                            | 4028177437371                                                                                                                      |
| E-Number Sweden                                | E7239785                                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                                     | 27180716                                                                                                                           |

# Ausschreibungstext

Lüftermodul mit 2 Lüftern und Thermostat  
anschlussfertig verdrahtet

Für Schränke BxT (mm): Alle Abmessungen

Anzahl der vorverdrahteten Lüfter: 2

Anzahl der möglichen Lüfter: 3 Daten Temperaturregler

Bemessungsbetriebsspannung: 250 V

Temperaturbereich: + 5°C bis + 55°C