

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7000.990 Federmuttern mit Schrauben

Stand: 21.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7000.990 - Federmuttern mit Schrauben für T-Nut-Profil

M6 x 10 mm für T-Nut-Profil, gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7000.990
Ausführung	Innensechsrund 30
Produktbeschreibung	Die Federmuttern gewährleisten eine flexible und sichere Montage von Zubehörkomponenten an T-Nut-Profilschienen.
Lieferumfang	Federmuttern Schrauben, selbstsichernd
Abmessung	Gewinde: M6 Gewindelänge: 10 mm
Verpackungseinheit	50 Stück
Nettogewicht	0,25 kg
Bruttogewicht	0,349 kg
Zolltarifnummer	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeschreibung	DK Federmuttern mit Schrauben, Innensechsrundschraube T30, M6, für T-Nut-Profil, L:10 mm,

Ausschreibungstext

Federmuttern mit Schrauben M 6 x 12 mm

Die Federmuttern ermöglichen die Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten oder metrischen (535 mm) Einbaukomponenten

an T-Nut Profischiene.