

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7030.240

Door Kit

Stand: 11.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

DK 7030.240 - Door Kit für Automatic Door Opening (ADO)

Gasdruckdämpfersystem, welches eine Türöffnung in jeder Notfallsituation ermöglicht. Anschluss und Ansteuerung des Door Kits erfolgt mittels des zugehörigen Door Control Moduls.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7030.240 |
| Ausführung | für 1-tlg. Aluminium-Sichttür |
| Produktbeschreibung | Zur automatischen Öffnung der Türen eines Racks in Notfallsituationen, Anschluss und Ansteuerung über Door Control Module. |
| Funktionsweise | Die Türen werden durch ein Magnetsystem geschlossen gehalten. Wird die Spannung der Magnete unterbrochen, drückt das Gasdruckdämpfersystem die Tür auf. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | mit Gasdruckdämpfersystem Kabelbaum Magnetische Verriegelung Inkl. Befestigungsmaterial |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 3.08 |
| Bruttogewicht | 3.38 |
| Zolltarifnummer | 83015000 |
| EAN | 4028177695856 |
| ETIM 9 | EC001770 |
| ECLASS 8.0 | 27390190 |

Approbationen

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Door Kit für TS IT

Door Kit für TS IT

VE = 1 Satz

Zur automatischen Türöffnung von TS IT Racks. Geeignet für das TS IT Rack mit 1-tlg. Sichttür. Das Kit beinhaltet einen Gasdruckdämpfer, der die Tür ständig aufdrückt. Die elektrischen Magnete halten dabei die Tür geschlossen bis die Stromzufuhr unterbrochen wird. Das Kit besteht aus einem Gasdruckdämpfer, Kabelbaum, 3 elektrischen magnetischen Verriegelungen und Befestigungsmaterial.

Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich:

- 5 °C bis + 45 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Bemessungsspannung: 24V DC

Bemessungsstrom: 390 mA