## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





Stand: 04.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

RITTAL

# VX 7030.264 - Türen für VX IT für Automatic Door Opening (ADO)

Sicht- und Stahlblechtüren VX IT, mit Lüftungsklappen für eine automatische Öffnung im Alarmfall







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 7030.264
Ausführung	Sichtscheiben: Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt
	Federdämpfer zur Klappenöffnung
	Magnete zum Fixieren der Klappen
	Klappen sind im stromlosen Zustand geöffnet
	Sichttür: 2x Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt
	einteilig, mit Entlüftungsklappen
	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Produktbeschreibung	Mit integrierten Entlüftungsklappen für eine automatische
	Öffnungsfunktion im Alarmfall oder bei Stromausfall. Die Sichttür
	für das Automatic Door Opening System ersetzt die Standard-Tür des VX IT.

© Rittal 2025

# Eigenschaften

Nutzen	Remote-Steuerung CMC III System möglich Hohe Sicherheit durch Einsatz von Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt	
	Hohe Stabilität durch Kombination der Entlüftungsklappen mit Türrohrrahmen	
	Die Entlüftungsklappen ragen nur 200 mm in den Fluchtweg	
	Keine Anpassung des Verschluss-Systems notwendig	
	Manuelle Öffnung der Türen hat keinen Einfluss auf die	
	Entlüftungsklappen	
	Automatisches Öffnen der Entlüftungsklappen bei Stromausfall	
Technische Daten	Aufbau der Entlüftungsklappe nach außen: 200 mm (im geöffneten Zustand)	
	Aufbau der Mechanik nach innen: 52,5 mm	
	Türanschlag: rechts (für einteilige Türen von rechts auf links wechselbar)	
	Anschlusskabel ab Türanschlag: 2,5 m	
Funktionsweise	Ansteuerung über CMC III Door Control Modul (DCM) Integrierte vertikale Entlüftungsklappen werden im Notfall – bei Ausfall des Kühlsystems oder Auslösen einer Löschanlage – automatisch mechanisch geöffnet Abhängig von Raumvolumen und Temperatur wird die Luft des Raums für eine Notkühlung genutzt oder das Löschgas kann direkt	
	in die IT-Schränke strömen Es müssen immer die Front- und die Rücktüren des ADO-Systems verwendet werden	
Material	Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil	
	Sichtscheiben: Einscheiben-Sicherheitsglas, getönt	
Lieferumfang	Sichttür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E	
Bei DC	0,78 A	
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 2.200 mm	
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20 bei geschlossenen Entlüftungsklappen	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Zolltarifnummer	94039910	

© Rittal 2025

## Eigenschaften

ETIM 9	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

© Rittal 2025