

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7044.120 Komplettsystem CAT 6

Stand: 23.07.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7044.120 - Komplettsystem CAT 6 für Network Cable Organizer

Das Network Cable Organizer Komplettsystem revolutioniert die strukturierte Verkabelung in allen Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm. Kabelüberlängen - egal ob CAT 6 oder LWL - werden einfach über einen Federzug zurückgezogen.



## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | DK 7044.120   |
| Produktbeschreibung | Moderne Netzwerk-Infrastrukturen sind auf höchste Performance und größtmögliche Flexibilität bei der Verkabelung angewiesen. Ein Baustein ist hier der Network Cable Organizer (NCO). Der robuste 1 HE Montagerahmen ist vorbestückt mit 24 Kabelkassetten und revolutioniert die klassische strukturierte Verkabelung durch eine 8-mal schnellere Montage.   |
| Nutzen              | Weniger Kabelchaos – dadurch keine Behinderung der Luftzirkulation im Bereich der Netzwerk-Switches<br>Immer die richtige Länge: Kabelüberlängen – egal ob CAT 6 oder LWL – werden einfach über einen Federzug zurückgezogen<br>Jedes Kabel ist 100 % getestet und wird mit entsprechendem Messprotokoll geliefert<br>Frontseitiger Zugriff – daher auch ideal zur Nachrüstung in Racks ab einer Tiefe von 800 mm |
| Technische Daten    | CAT 6 Kabel STP<br>2 x RJ 45-Stecker je Kabel<br>geschirmter RJ 45-Stecker mit goldbeschichteten Pins<br>Nutzbare Kabellänge je Kassette: 1,6 m<br>ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % Kupfer, 250 MHz  |

# Eigenschaften

|  |  |
|--|--|
| Einsatzgebiete                             | Einsetzbar in alle Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm                            |
| Funktionsweise                             | Befestigung an vorderer und hinterer 19"-Ebene   |
| Material                                   | Montagerahmen: Stahlblech<br>Kassetten: Edelstahl, Kunststoff (POM)                    |
| Farbe                                      | Montagerahmen: RAL 9005<br>Kabel: blau   |
| Lieferumfang                               | Komplettsystem CAT 6<br>24 CAT 6 Kassetten<br>Einbausatz<br>Inkl. Befestigungsmaterial |
| Anzahl Kassetten max                       | 24   |
| Anzahl Kassetten vormontiert               | 24   |
| Abmessung                                  | Breite: 450 mm<br>Höhe: 44 mm<br>Tiefe: 600 mm   |
| Betriebstemperaturbereich                  | 10 °C...45 °C  |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)     | 95 %   |
| Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend) | 10 %   |
| Verpackungseinheit                         | 1 Stück  |
| Zolltarifnummer                            | 73269098   |
| EAN  | 4028177917224  |
| ECLASS 8.0                                 | 27189265   |