

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7063.883

Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel

Stand: 13.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für Server- und Netzwerkschränke mit zwei zölligen Montagerahmen und TE, L-förmige Profilschienen

Für TE, 19"-Montagerahmen, L-förmige Profilschienen, ausziehbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7063.883
Produktbeschreibung	Die Gleitschiene wird jeweils auf die benötigte Länge ausgezogen und zwischen der vorderen und hinteren Montageebene befestigt. Rückseitige Einhängenasen und frontseitige Verschraubung erlauben die bequeme Ein-Mann-Montage. Die zu integrierende Einbaukomponente wird auf der Gleitschiene liegend eingeschoben und optional über ihre Befestigungslöcher an der Montageebene fixiert.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis	Die besonders schmale Konstruktion der Gleitschiene erlaubt den Einsatz in den meisten Integrationsfällen zölliger Einbaukomponenten. Durch ihre Befestigung an der genormten Montageebene ist sie herstellerunabhängig. Die Gleitschiene verringert geringfügig den Einbauraum unterhalb der Gleitschiene, so dass die darunter liegende Höheneinheit nur eingeschränkt genutzt werden kann.
Belastbarkeit (statisch)	80 kg
Auflagefläche	Breite: 50 mm
Länge	590: 930 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3.25
Zolltarifnummer	73269098

Eigenschaften

EAN	4028177517783
ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

Gleitschiene, tiefenvariable 590 - 930 mm Auszug,
Belastbarkeit 80 kg

Gleitschiene, tiefenvariable 590 - 930 mm Auszug.
Zur direkten Befestigung an der 482,6 mm (19")-
Systemlochung.
2 Gleitschienen inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit: 80 kg, statisch. Material Stahlblech,
verzinkt, chromatiert