

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7063.890

Einbausatz, tiefenvariabel

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

# DK 7063.890 - Einbausatz, tiefenvariabel für zölligen Geräteboden

Für zölligen Geräteboden, in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen oder Montagerahmen 19", stufenlos auf das Abstandsmaß der zwei 482,6 mm (19")-Ebenen einstellbar.

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | DK 7063.890  |
| Produktbeschreibung | In Verbindung mit L-förmigen Profilschienen oder Montagerahmen 19". Stufenlos auf das Abstandsmaß der zwei 482,6 mm (19")-Ebenen einstellbar. Geeignet für alle 482,6 mm (19")-Geräteböden in 409 mm Breite. |
| Material            | Stahlblech   |
| Oberfläche          | Verzinkt   |
| Lieferumfang        | 1 Satz = 2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial   |
| Belastbarkeit       | 100 kg   |
| Länge               | 706,5: 1.006,5 mm  |
| Verpackungseinheit  | 1 Satz   |
| Nettogewicht        | 3.008  |
| Bruttogewicht       | 3.208  |
| Zolltarifnummer     | 83024900   |
| EAN                 | 4028177263260  |
| ECLASS 8.0          | 27189261   |

## Ausschreibungstext

Einbausatz für Geräteboden tiefenvariabel

Länge 706,5 - 1006,6 mm

2 Einbauschienen inkl. Befestigungsmaterial

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Belastbarkeit: 100 kg