Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7072.240
Klettverschluss

Stand: 12.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

DK 7072.240 - Klettverschluss

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst, einzelne Kabel hinzugefügt oder entfernt werden, ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu).

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7072.240
Produktbeschreibung	Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindrücken des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden.
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Inkl. Schnellverbinder
Abmessung	Breite: 20 mm Länge: 300 mm
Max. Kabeldurchmesser	90 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0,04 kg
Bruttogewicht	0,054 kg
Zolltarifnummer	58061000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	DK Klettverschluss, BxL:: 20x300 mm, für Ø: 90 mm, schwarz

Ausschreibungstext

Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 90 mm

Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen,

C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen befestigt. Am
25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluß mittels einer Blechschraube verschraubt werden. Der Klettverschluß nimmt
Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 90 mm auf, einzelne Kabel können problemlos gelöst oder hinzugefügt werden.

Länge des Klettverschlusses: 300 mm
Max. Kabeldurchmesser: 90 mm

© Rittal 2026