

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7072.240 Klettverschluss

Stand: 25.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7072.240 - Klettverschluss

Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst, einzelne Kabel hinzugefügt oder entfernt werden, ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu).

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|--|
| Best.-Nr. | DK 7072.240 |
| Produktbeschreibung | Durch den Klettverschluss können befestigte Kabelstränge problemlos gelöst werden, einzelne Kabel können hinzugefügt oder entfernt werden. Ideal für empfindliche Datenkabel (LWL/Cu), das Eindringen des Kabelmantels wird vermieden. Zusätzlich kann der Klettverschluss an der System-Rundlochung verschraubt oder mit Schnellverbinder befestigt werden. |
| Farbe | Schwarz |
| Lieferumfang | Inkl. Schnellverbinder |
| Abmessung | Breite: 20 mm Länge: 300 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 90 mm |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Gewicht/VE | 0,05 kg |
| Nettogewicht | 0.04 |
| Bruttogewicht | 0.054 |
| Zolltarifnummer | 39191019 |
| EAN | 4028177147911 |
| E-Number Sweden | E1300405 |
| ETIM 7.0 | EC002625 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |

Ausschreibungstext

Klettverschluss zur Kabelführung max. Kabeldurchmesser 90 mm

Der Klettverschluss wird an Kabelabfangschienen, C-Profilschienen, Systemschienen oder am Gehäuserahmen befestigt. Am

25 mm DIN-Maßraster kann der Klettverschluß mittels einer Blechschraube verschraubt werden. Der Klettverschluß nimmt

Kabelstränge bis zu einem Durchmesser von 90 mm auf, einzelne Kabel können problemlos gelöst oder hinzugefügt werden.

Länge des Klettverschlusses: 300 mm

Max. Kabeldurchmesser: 90 mm