

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7111.000 Kabelführungsbügel

Stand: 24.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7111.000 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7111.000
Produktbeschreibung	Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.
Material	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Höhe: 65 mm Tiefe: 125 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0,8 kg
Bruttogewicht	0,899 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

Eigenschaften

Produktbeschreibung	DK Kabelführungsbügel, Zur seitlichen Kabelführung, am 482,6 mm (19")-Montagerahmen, oder 482,6 mm (19")-Profilschienen, HxT: 65x125 mm
---------------------	---

Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör

Material: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (H x T): 65 mm x 125 mm