

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7111.000 Kabelführungsbügel

Stand: 17.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7111.000 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.



## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | DK 7111.000   |
| Produktbeschreibung     | Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.                        |
| Material                | Stahl   |
| Oberfläche              | Verzinkt  |
| Lieferumfang            | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Abmessung               | Höhe: 65 mm<br>Tiefe: 125 mm  |
| Verpackungseinheit      | 10 Stück  |
| Nettogewicht            | 0,8 kg  |
| Bruttogewicht           | 0,899 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 83024200  |
| ETIM 9                  | EC000322  |
| ECLASS 8.0              | 27400604  |

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

DK Kabelführungsbügel, Zur seitlichen Kabelführung, am 482,6 mm (19")-Montagerahmen, oder 482,6 mm (19")-Profilschienen, HxT: 65x125 mm

## Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör

Material: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (H x T): 65 mm x 125 mm