

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7111.000 Kabelführungsbügel

Stand: 14.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7111.000 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.



Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7111.000 |
| Produktbeschreibung | Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen. |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abmessung | Höhe: 65 mm Tiefe: 125 mm |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Nettogewicht | 0,8 kg |
| Bruttogewicht | 0,899 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83024200 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Produktbeschreibung | DK Kabelführungsbügel, Zur seitlichen Kabelführung, am 482,6 mm (19")-Montagerahmen, oder 482,6 mm (19")-Profilschienen, HxT: 65x125 mm |
|---------------------|---|

Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör

Material: Stahl, verzinkt, chromatiert

Abmessungen (H x T): 65 mm x 125 mm