Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7111.000 Kabelführungsbügel

Stand: 31.10.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 7111.000 - Kabelführungsbügel

Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | DK 7111.000 |
|-------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Für eine flexible und systemgerechte Kabelführung seitlich an 482,6 mm (19")-Profilschienen. |
| Material | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abmessung | Höhe: 65 mm Tiefe: 125 mm |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Nettogewicht | 0.8 |
| Bruttogewicht | 0.899 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 83024200 |
| EAN | 4028177124905 |
| E-Number Sweden | E7239798 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27400604

Ausschreibungstext

Kabelführungsbügel chromatiert

Inkl. Arretierungsblech und Befestigungszubehör Material: Stahl, verzinkt, chromatiert Abmessungen (H x T): 65 mm x 125 mm

© Rittal 2025