

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7159.017 Rangierpanel

Stand: 25.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7159.017 - Rangierpanel mit Kunststoffbügel

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7159.017
Produktbeschreibung	Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
Material	Panel: Stahlblech Bügel: Kunststoff UL 94-V0
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Rangierpanel Kabelführungsbügel (lose beigelegt)
Hinweis	Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
Abmessung	Breite: 482,6 mm
Höheneinheiten	1 HE
Bügelabmessungen	Bügeltiefe: 70 mm Bügelhöhe: 44 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,43 kg
Bruttogewicht	0,48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeschreibung	DK Rangierpanel, mit Kunststoffbügel, 1 HE, BHT: 482,6 mm (19")x44x70 mm, Stahlblech, RAL 9005