



DK 7159.035 - Rangierpanel mit Kunststoffbügeln

Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr. | DK 7159.035 |
| Produktbeschreibung | Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln. |
| Material | Panel: Stahlblech Bügel: Kunststoff UL 94-V0 Bügel: Polyamid |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Rangierpanel Kabelführungsbügel (lose beigelegt) |
| Hinweis | Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen. |
| Abmessung | Breite: 482,6 mm |
| Höheneinheiten | 1 HE |
| Bügelabmessungen | Bügeltiefe: 70 mm Bügelhöhe: 44 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,426 kg |
| Bruttogewicht | 0,46 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |
| Produktbeschreibung | DK Rangierpanel, mit Kunststoffbügeln, 1 HE, BHT: 482,6 mm (19")x44x70 mm, Stahlblech, RAL 7035 |

Ausschreibungstext

Rangierpanel 482,6 mm / 19", 1 HE

mit Kabelführungsbügeln

zum horizontalen rangieren der Patch-Kabel mit fünf Kabelführungsbügeln.

Material: Patch-Panel: Stahlblech, Bügel: Polyamid

Farbe: RAL 7035