Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7163.560 Kabelträger

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 7163.560 - Kabelträger scharniert, mit Knickschutz und Schnellverbindung

Mit beweglichen Kettenglieder für knickfreie Kabelführung im Mittelteil, beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | DK 7163.560 |
|-------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt. Knickfreie Kabelführung im Mittelteil über bewegliche Kettenglieder. Beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder. |
| Material | Stahlblech, verzinkt Mittelteil: Kunststoff |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Hinweis | Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 200 mm |
| Passend für | Tiefe: ≤ 600 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.55 |
| Bruttogewicht | 0.712 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

| EAN | 4028177433557 |
|------------|---------------|
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |

Ausschreibungstext

Kabelträger knickfrei für Schränke kleiner 600 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

© Rittal 2025 3