

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7163.565 Kabelträger

Stand: 07.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7163.565 - Kabelträger scharniert, mit Knickschutz und Schnellverbindung

Mit beweglichen Kettenglieder für knickfreie Kabelführung im Mittelteil, beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder.



## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | DK 7163.565   |
| Produktbeschreibung     | Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt. Knickfreie Kabelführung im Mittelteil über bewegliche Kettenglieder. Beidseitige Lösbarkeit der Befestigung durch Schnellverbinder. |
| Material                | Stahlblech, verzinkt<br>Mittelteil: Kunststoff  |
| Lieferumfang            | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Hinweis                 | Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 200 mm  |
| Passend für             | Tiefe: > 600 mm   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück   |
| Nettogewicht            | 0,7 kg  |
| Bruttogewicht           | 0,78 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,8 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert   |
| Zolltarifnummer         | 73269098  |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| ETIM 9              | EC000322   |
| ECLASS 8.0          | 27400604   |
| Produktbeschreibung | DK Kabelträger, mit Knickschutz und Schnellverbindung, für Schranktiefe: > 600 mm, Max. Tiefe Geräteboden=Schrankschranktiefe-200 mm, Stahlblech, verzinkt |

---

## Ausschreibungstext

Kabelträger knickfrei für Schränke größer 600 mm

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert