Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

DK 7218.035

Rangierbügel, Kunststoff

Stand: 24.05.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

DK 7218.035 - Rangierbügel, Kunststoff

Für flexible Kabelführung, zwei Materialien, drei Maßvarianten, Befestigung am 482,6 mm (19˝)-Schrank und -Schwenkrahmenprofil, an Patch-Panels, am Data Rack sowie Komponenten im 25 mm DIN-Maßraster.

Eigenschaften

Best.-Nr.	DK 7218.035
Ausführung	Polyamid: Stufenlos verstellbare Befestigungsmöglichkeit durch ein Langloch. Der Rangierbügel DK 7218.035 ist auch an 1 HE Patch-Panels verwendbar.
Produktbeschreibung	Für eine flexible Kabelführung, in zwei Materialien und drei Maßvarianten. Befestigungsmöglichkeit am 482,6 mm (19")-Schrank und -Schwenkrahmenprofil der Datenverteiler, an allen Patch-Panels, am Data Rack sowie allen Komponenten im 25 mm DIN-Maßraster.
Material	Polyamid
Farbe	RAL 7035
Abmessung	Höhe: 44 mm Tiefe: 70 mm
Passend für	Breite: 482,6 mm
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	0.18
Bruttogewicht	0.189
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177167018
ECLASS 8.0	27400604

Ausschreibungstext

Rangierbügel, 70x44 RAL 7035

Abmessungen (B x H): 70 mm x 44 mm
Material: Polyamid, RAL 7035