

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7240.300

### Steckdosenleiste

Stand: 05.03.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7240.300 - Steckdosenleiste mit Amperemeter

Für Stromaufnahme-Messung der angeschlossenen Verbraucher, Steckbilder: „Schuko“, variable Montagemöglichkeiten.

## Eigenschaften

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                | DK 7240.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktbeschreibung        | Die Steckdosenleiste mit Amperemeter misst die Stromaufnahme der angeschlossenen Verbraucher. Die 482,6 mm (19") lange Steckdosenleiste ist wahlweise an den 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler zu montieren. Der Einbauwinkel lässt sich in vier unterschiedlichen Positionen montieren und stellt eine variable Montage sicher. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden. |
| Material                   | Aluminiumprofil, natur eloxiert<br>Steckdoseneinsätze: Polycarbonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lieferumfang               | Steckdosenleiste<br>Zwei Einbauwinkel<br>Befestigungsmaterial<br>Mit 3 m Anschlusskabel (Aderendhülsen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausführung                 | Mit Amperemeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Steckdosen                 | 7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Abmessung                  | Höhe: 45 mm<br>Tiefe: 50 mm<br>Länge: 482,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Länge Anschlussleitung     | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Befestigungsmaß            | 464,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nennspannung               | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nennstrom (max.)           | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Eigenschaften

|                      |                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einbaumöglichkeiten  | Bauteile mit 25 mm-Raster<br>Schranksrahmen<br>IT Wandverteiler, hinten, quer (sofern ausreichend breit)<br>482,6 mm (19")-Ebene |
| Farbe Steckdosentopf | grau                                                                                                                             |
| Verpackungseinheit   | 1 Stück                                                                                                                          |
| Nettogewicht         | 0,859 kg                                                                                                                         |
| Bruttogewicht        | 1,18 kg                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer      | 85366990                                                                                                                         |
| ECLASS 8.0           | 27142604                                                                                                                         |

# Approbationen

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
|-------------|-----------------------|

# Ausschreibungstext

Steckdosenleiste, 7-fach Mehrfach-Steckdose Schuko  
max.16 A/Dose

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.  
Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steckdosen ausgeführt. Das Amperemeter stellt den fließenden Strom mit einer zweistelligen 7-Segmentanzeige dar. Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil, natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen aus Polycarbonat.

Technische Daten:

- Abmaße 482,6 Länge , 44,45 mm Breite , 44,45 mm Höhe
- Nennstrom: 16 A

- Nennspannung: 230V
- Schutzart: IP20
- Konformität: CE nach Richtlinie 72/73/EWG, ROHS  
nach Richtlinie 2002/95/EC
- Sicherheit: DIN EN 60950-1
- Anschlussleitung: 3 m, grau, ohne  
Anschlussstecker, H05VV-F3G1,5