### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.







# DK 7280.100 Servicesteckdose

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



# DK 7280.100 - Servicesteckdose zur Schrankrahmenbefestigung

Servicesteckdose zur Schrankrahmenbefestigung/16 A, Integration einer Servicesteckdose innerhalb eines eigenständigen Versorgungsstromkreises, unabhängig vom EDV-Netz und der USV.



#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7280.100
Produktbeschreibung	Integration einer Servicesteckdose innerhalb eines eigenständigen Versorgungsstromkreises, unabhängig vom EDV-Netz und der USV. Einfache Installation mittels Haltewinkel zur Befestigung am Gehäuserahmen.
Material	Haltewinkel: Stahlblech Steckdose: Kunststoff
Oberfläche	Haltewinkel: verzinkt
Lieferumfang	Haltewinkel Feuchtraumsteckdose (IP 44) Befestigungsmaterial
Nennspannung	230 V
Nennstrom (max.)	16 A
Steckdosen	D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.44
Bruttogewicht	0.472

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024900
EAN	4028177552388
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

© Rittal 2025 3