Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7280.100
Servicesteckdose

Stand: 17.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

DK 7280.100 - Servicesteckdose zur Schrankrahmenbefestigung

Servicesteckdose zur Schrankrahmenbefestigung/16 A, Integration einer Servicesteckdose innerhalb eines eigenständigen Versorgungsstromkreises, unabhängig vom EDV-Netz und der USV.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7280.100
Produktbeschreibung	Integration einer Servicesteckdose innerhalb eines eigenständigen Versorgungsstromkreises, unabhängig vom EDV-Netz und der USV. Einfache Installation mittels Haltewinkel zur Befestigung am Gehäuserahmen.
Material	Haltewinkel: Stahlblech Steckdose: Kunststoff
Oberfläche	Haltewinkel: verzinkt
Lieferumfang	Haltewinkel Feuchtraumsteckdose (IP 44) Befestigungsmaterial
Nennspannung	230 V
Nennstrom (max.)	16 A
Steckdosen	D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,44 kg
Bruttogewicht	0,472 kg

© Rittal 2026

Eigenschaften

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83024900
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeschreibung	DK Servicesteckdose, Zur Schrankrahmenbefestigung, inkl. Haltewinkel, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 1-fach, 16 A