

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7320.794 Door Komfortgriff

Stand: 25.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7320.794 - Door Komfortgriff mit Öffnerfunktion

Durch Betätigung des Verschlussmechanismus wird die Tür über das System der automatischen Türöffnung freigegeben.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7320.794
Produktbeschreibung	Durch Betätigung des Verschlussmechanismus wird die Tür über das System der automatischen Türöffnung freigegeben. Vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern, 40 mm, sowie SZ Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen. Länge: 302 mm
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Anschlusskabel (3 m)
Länge Anschlussleitung	3 m
Bei DC	3 A
Betriebstemperaturbereich	5 °C...40 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,81 kg
Bruttogewicht	0,831 kg
Zolltarifnummer	83024110
ETIM 9	EC001770
ECLASS 8.0	27390190
Produktbeschreibung	DK Door Komfortgriff, mit Öffnerfunktion, Zur automatischen Türöffnung über Door Control System, 24 V, 3 A, Anschlusskabel Länge: 3 m

Ausschreibungstext

Door Komfortgriff

VE = 1 Stück

Griff für TS IT Racks mit integriertem Schaltkontakt als Öffner ausgeführt. Das System kann in Verbindung mit dem CMC III Door Control Module eingesetzt werden. Das Auslösen des Schaltkontakts wird vom CMC III Door Control Module erkannt und die Magnete von diesem spannungslos geschaltet, damit die Tür eines Racks freigegeben bzw. geöffnet werden kann. Vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern, 40 mm, sowie SZ Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen.

Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich:

+ 5 °C bis + 40 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 3 A

Länge: 302 mm.

Farbe: RAL 7035