

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 7480.035

## Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stand: 17.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.035 - Energy-Box, 482,6 mm (19")

Tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3, maximale Aufnahme von 22 Installationseinbaugeräten.

## Eigenschaften

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                    | DK 7480.035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produktbeschreibung            | Tiefenverstellbare Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43 880 in den Baugrößen 1 – 3, z. B. zur Aufnahme von Einbausteckdosen, Leitungsschutzschaltern, etc., mit Kabelabfangung hinten und je einer N- und PE-Schiene auf isoliertem Sockel.                                                                                                                                                                |
| Farbe                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lieferumfang                   | Energy-Box mit tiefenverstellbarer Hutschiene für Installationseinbaugeräte nach DIN 43880, Baugröße 1-3, rückseitig mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung<br>Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0)<br>44 Anschlussklemmen, 4 mm <sup>2</sup><br>2 Anschlussklemmen, 16 mm <sup>2</sup><br>2 Blindabdeckungen<br>12 Reihenschellen zur Zugentlastung der Anschlusskabel<br>Bezeichnungstreifen, selbstklebend |
| Max. Teilungseinheiten à 18 mm | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hinweis                        | Auf Anfrage individuelle werkseitige Bestückung mit Leitungsschutzschalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abmessung                      | Breite: 482,6 mm<br>Höhe: 132,5 mm<br>Tiefe: 155 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Höheneinheiten                 | 3 HE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht                   | 2,354 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bruttogewicht                  | 2,54 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zolltarifnummer                | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Eigenschaften

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 9              | EC002620                                                                                                                          |
| ECLASS 8.0          | 27189261                                                                                                                          |
| Produktbeschreibung | DK Energy-Box, Zur Aufnahme von Installationseinbaugeräten, max. Aufnahmekapazität 22 TE, BxT: 482,6 (19")x155 mm, 3 HE, RAL 7035 |

## Ausschreibungstext

Energie-Box,3 HE

Energie-Box, 3 HE,  
mit tiefenverstellbarer Hutschiene für  
Installationseinbaugeräte nach DIN43880 in den  
Baugrößen 1-3. Eine Kabelabfangung ist in der Box  
integriert. Je eine N- und eine PE-Schiene auf  
isoliertem Sockel ist vormontiert. Die Kunststoffhaube  
inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0) besitzt eine max. Aufnahme von 22  
Installationseinbaugeräten (Breite = 18 mm).

Leergehäuse, unbestückt.

Lieferumfang:

1 St. Energy-Box mit tiefenverstellbarer Hutschiene für  
Installationseinbaugeräte nach DIN 43880,  
Baugröße 1-3, für maximal 22 TE, inkl. montierter N- und PE-Schiene auf  
isoliertem Sockel.

Rückseitig mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung.

1 St. Kunststoffhaube inkl. Leerfeldabdeckung (UL 94-V0)

44 St. Anschlussklemmen, 4 mm<sup>2</sup>

2 St. Anschlussklemmen, 16 mm<sup>2</sup>

2 St. Blindabdeckungen

12 St. Reihenschellen zur Zugentlastung der Anschlusskabel

Bezeichnungstreifen, selbstklebend