Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CP 7495.000

Doppel-Lenkrollen


Stand: 14.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 7495.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 7495.000
Produktbeschreibung	Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis zur Artikel-Nr.	Bei Montage am VX Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt Bei Montage am TS Sockel wird der Sockel-Adapter benötigt
Passend für	Gehäusetyp: VX Gehäusetyp: VX IT Gehäusetyp: VX SE Gehäusetyp: PC Gehäusetyp: TP Unterteile Gehäusetyp: IW Gehäusetyp: Data Rack Gehäusetyp: Chiller Blue e+ Gehäusetyp: VX25 TopTherm Chiller
Bodenfreiheit	125 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil	1.200 N
Abmessung	Gewinde: M12 x 20

© Rittal 2026

Eigenschaften

Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1,76 kg
Bruttogewicht	1,98 kg
Zolltarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Produktbeschreibung	DK Doppel-Lenkrollen, M12, je 2 mit/ohne Feststeller

Ausschreibungstext

Doppel-Lenkrolle

Montage am Rahmen
Geeignet für:
VX, VX IT, VX SE, PC-Schranksystem, TopPult Unterteile, Industrial Workstation (IW), Data Rack, Chiller
Für die Montage am Sockel VX wird ein Sockel Adapter für Doppel-Lenkrollen benötigt (8100.770 oder 8100.771)

Farbe:
RAL 9005 (schwarz)
Lieferumfang:
2 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
2 Doppel-Lenkrollen ohne Feststeller
Inkl. Befestigungsmaterial
Technische Daten:
Material: RAL 9005 (schwarz)
Abmessungen (B x H x T): 0 mm x 125 mm x 0 mm