

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7501.000 VerticalBox

Stand: 26.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7501.000 - VerticalBox

Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke, als Wand-, Untertisch- oder Desktop-Gehäuse einsetzbar.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7501.000
Produktbeschreibung	Kompaktes 19"-Gehäuse für kleine Netzwerke.
Nutzen	Als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse einsetzbar Freier Zugriff für Innenausbau von drei Seiten Passive Belüftung durch Lüftungsschlitze Rückwand für Lüfteraufnahme vorbereitet Türanschlag frei wählbar Platzsparende, seitliche, vertikale Aufnahme der 19"-Ausbaukomponenten
Material	Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Sichttür Seitenwände (1 x feststehend, 1 x gesteckt) mit Lüftungsschlitzen Knockouts zur Kabeleinführung in Dach und Boden Rückwand gesteckt, mit Knockouts zur Kabeleinführung und Lüfteraufnahme 19"-Befestigungsebene, 5 HE, horizontal vorne und hinten, tiefenvariabel, Ebenenabstand 434 – 489 mm Sicherheitsschließung 12321 an Tür, Seiten- und Rückwand 4 Kunststofffüße, selbstklebend

für kleine Netzwerke Universell
als Wand-, Untertisch- oder Desktopgehäuse
einsetzbar.

Lieferumfang: 482,6 mm (19")-Gehäuse, 5 HE, mit je
einer Befestigungsebene vorne und hinten. Sichttür
vorne, eine Seitenwand feststehend, eine gesteckt,
abnehmbar, Rückwand gesteckt, abnehmbar, mit Öffnung
zur Kabeleinführung, vorbereitet zur Aufnahme einer
Lüftereinheit. Sichttür, Seiten- und Rückwand mit
Sicherheitsschließung 12321. Dach und Boden mit
Lüftungsschlitzen und Cut-out-Prägungen zur
Kabeleinführung. 4 St. Kunststofffüße, selbstklebend,
beigelegt.

Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG 3 mm

Farbe: RAL 7035