

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7507.740 Nivellierfuß

Stand: 14.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7507.740 - Nivellierfuß für FlatBox, M10 x 20 mm

Nivellierfüße, für Flatbox

Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 7507.740 |
| Produktbeschreibung | Zum Einschrauben in den Gehäuseboden. Schlüsselweite 17, Befestigungsgewinde Innensechsrund 30. |
| Einsatzgebiete | Tischgehäuse Standgehäuse |
| Funktionsweise | Zum Einschrauben in den Gehäuseboden |
| Material | Fuß: Kunststoff |
| Farbe | Fuß: RAL 9005 |
| Innensechskant | 30 mm |
| Justierwerkzeug | Sechskantschlüssel SW 17 |
| Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil | 5.500 N |
| Abmessung | Gewinde: M10 Gewindelänge: 20 mm |
| Nivellierbereich | 10 - 20 mm |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Nettogewicht | 0,128 kg |
| Bruttogewicht | 0,131 kg |
| Zolltarifnummer | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Nivellierfüße, Zum Einschrauben im Gehäuseboden, M10x20 mm, für FlatBox |